

**HOLEX®****Weldonhållare form AD, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300360 12
GTIN	4045197144201
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min<sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Reservspännskruv 309900: 12

**Teknisk beskrivning**

Reservspännskruv 309900	12
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359

Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC

## Tillbehör

Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308820 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappar tätad passar för konor 50	308660 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 50 SK	308810 50
Specialdragtapp, utan innergånga tätad passar för konor 50	308700 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308812 50

Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308650 50
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 50 SK	308830 50
Dragtappar tätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappar tätad, form A passar för konor 50	308610 50