

Garant**Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, form AD, SK 40 kort, MK invändigt: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	301155 3
GTIN	4045197285898
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Slipad in- och utvändigt.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.

GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	70 mm
Invändig morsekona	3
Utvändig-Ø D	40 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 µm
Produktslag	Hållaradapter

Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm håll och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40