

**Mitutoyo****Innermikr. med skänklar, mätområde: 5-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förkromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Inställningsringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans $\emptyset$	18 mm
mätområde	5 - 30 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	5 $\mu$ m
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

## Tjänster

KalibreringInnermikr. med skänklar maximaltmätområde  
50 mm

022360 50

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 19 mm	484030 19
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 3 mm	484030 3
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 17 mm	484030 17

