



## Digital 3-punkts innermikrometersats, mätområde: 11-20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Digital 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även med stora mätdjup. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Självcentrerande och självinriktande. Enkel och direkt avläsning på kontrastrik, digital display. Patenterat **CAPA  $\mu$ -mätsystem**. Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Digital innermikrometer nr 428830, förlängning nr 428802 och inställningsringar.

#### Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

#### OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

### Teknisk beskrivning

mätområde	11 - 20 mm
-----------	------------

antal inställningsringar	2
antal mät huvuden	3
inställningsring-Ø	11 / 15 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 19 mm	484030 19
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 17-20 mm	428830 17-20
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 2/150	428802 2/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12

Digital 3-punkts inermikrometer IMICRO mätområde 14-17 mm	428830 14-17
Digital 3-punkts inermikrometer IMICRO mätområde 11-14 mm	428830 11-14
Förlängare för inermikrometer IMICRO Typ 2/500	428802 2/500