



Digital 3-punkts innermikrometersats, mätområde: 20-40mm



Beställningsdata

Ordernummer	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Digital 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även med stora mätdjup. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Självcentrerande och självinriktande. Enkel och direkt avläsning på kontrastrik, digital display. Patenterat **CAPA μ -mätsystem**. Mätytorna belagda med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digital innermikrometer nr 428830, förlängning nr 428802 och inställningsringar.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	20 - 40 mm
-----------	------------

inställningsring-Ø	25 / 35 mm
antal mät huvuden	4
antal inställningsringar	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 33 mm	484030 33
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/500	428802 3/500
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 35-40 mm	428830 35-40
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 37 mm	484030 37
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 20-25 mm	428830 20-25

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Förlängare för innermikrometer IMICRO Typ 3/150	428802 3/150
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27