

Garant**Filtpolerstift Skaft-Ø 3 mm, Typ: ZY1012****Beställningsdata**

Ordernummer	552100 ZY1012
-------------	---------------

GTIN	4045197240033
------	---------------

Artikelklass	51E
--------------	-----

Beskrivning**Utförande:**

Slitstarka filtpolerstift med **medelhård och mycket formstabil filt**.

Användningsdata:

För för- och högglanspolering av förslipade ytor med höga krav på exakta geometriska former.

OBS!:

Filtpolerstift måste användas i kombination **med slip- och polerpasta** som nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5–10 m/s.

Hårdhetsgrad: medel

Huvud-Ø: 10 mm

huvudlängd: 12 mm

Skaft-Ø: 3 mm

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	10 mm
---------	-------

Skaft-Ø	3 mm
---------	------

huvudlängd	12 mm
------------	-------

Hårdhetsgrad	medel
rekommenderad periferihastighet:	5 - 10 m/s
Produktslag	Polerstift

Tillbehör

Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 10 µm	552330 10
Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 0,5 µm	552330 0,5
Polerpasta, stång Unipol® Färg BLUE	555740 BLUE
Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 15 µm	552330 15
Polerpasta, stång Unipol® Färg WHITE	555740 WHITE
Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 1 µm	552330 1
Diamantslippasta 10 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 7 µm	552340 7
Polerpasta, stång Unipol® Färg DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 30 µm	552330 30
Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 280	552250 280
Diamantslippasta 10 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 10 µm	552340 10
Diamantslippasta 10 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 15 µm	552340 15
Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 3 µm	552330 3
Diamantslippasta 10 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 1 µm	552340 1
Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 7 µm	552330 7

Diamantslippasta 10 g, sprit- och vattenlöslig
monokristallin Kornstorlek diamantslippasta 3 µm

552340 3

Slippasta SiC Kornstorlek SiC-slippasta 150

552250 150