

**Bitssats 108 delar****Beställningsdata**

Ordernummer	675599
GTIN	4045197882363
Artikelklass	62F

Beskrivning**Innehåll:**

Bitsklingor C 6,3 / E 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 snabbkopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 1 st PH0; 3 st PH1; 3 st PH2; 1 st PH3

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 1 st PZ0; 3 st PZ1; 3 st PZ2; 1 st PZ3

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 3; 4; 5,5; 6,5; 8

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX40

Vardera 2 st storlek TX20; TX25; TX30

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

Vardera 2 st storlek TX20; TX25

Bits, längd 25 mm, C 6,3 för invändiga Torx Plus®: Vardera 1 st storlek 10IP; 15IP; 30IP; 40IP

Vardera 2 st storlek 20IP; 25IP

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med stift: Vardera 1 st storlek. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Vardera 1 st storlek. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig mångkant: Vardera 1 st storlek 4; 5; 6; 8

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig TORQ-SET®: Vardera 1 st storlek 6; 8; 10

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 1; 2; 3; 4
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spännback: Vardera 1 st storlek 4; 6; 8; 10
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig fyrkant: Vardera 1 st storlek 1; 2; 3; 4
 Bits, längd 50 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek PH1; PH2
 Bits, längd 50 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ1; PZ2
 Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX20; TX25
 Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX30; TX40
 Bits, längd 75 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek PH1; PH2
 Bits, längd 75 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ1; PZ2
 Bits, längd 75 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX20; TX25
 Adapter för hylsnyckel: 1 st 1/4 tum utvändig sexkant – 1/4 tum utvändig fyrkant
 Adapter för bits: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
 Bitshållare: 1 st

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Torq-Set-skruvmejsel
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Spännarinsats
Drivprofil	4-kantnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Insexnycklar med hål
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårmutter
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Antal delar	108
Produktslag	Bitsverktyg

