



Digital 3-punkts innermikrometersats, mätområde: 6-12mm



Beställningsdata

Ordernummer	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Digital 3-punkts innermikrometer för **mycket exakt mätning** av hål, även med stora mätdjup. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (**inget tippningsfel** av första graden). Självcentrerande och självinriktande. Enkel och direkt avläsning på kontrastrik, digital display. Patenterat **CAPA μ -mätsystem**. Mätytor av härdat stål (HV30–770).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Digital innermikrometer nr 428830, förlängning nr 428802 och inställningsringar.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängningar nr 428802, datakabel, radiosändare nr 498921, trådlös adapter nr 498924.

OBS!:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Teknisk beskrivning

mätområde	6 - 12 mm
antal inställningsringar	2

antal mät huvuden	3
inställningsring-Ø	8 / 10 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 8-10 mm	428830 8-10
Digital 3-punkts innermikrometer IMICRO mätområde 6-8 mm	428830 6-8
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9

Digital 3-punkts inermikrometer IMICRO mätområde
10-12 mm

428830 10-12

Förlängare för inermikrometer IMICRO Typ 1/100

428802 1/100