

3M Scotch-Brite™

Slipnylonark HP sats med 25 st Durable Flex, 114×228 mm, Slipnylonets struktur: 280**Beställningsdata**

Ordernummer	556145 280
GTIN	8410001134413
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Durable Flex högeffektiv slipnylon med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör **aggressivare slipning**, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Flexibel högeffektiv slipduk med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör en **aggressivare slipning**, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

För manuell rengöring och ytbehandling. Idealisk ersättning för stålullprodukter. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

leveransinnehåll:

Sats med 25 ark.

Teknisk beskrivning

Slipnylonets struktur	280
Färg	röd
Motsvarande kornstorlek	280 - 360
finhetsgrad	medelfin
3M-beteckning	DF
Utförande	A Very Fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	114 mm
Längd	228 mm
Produktnamnsattribut	114x228 mm
Produktslag	Slipnylonark

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		

Lacker	lämplig
Uni	lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

Tillbehör

Dorn	556030
Handklots	556020