



## Mobil hårdhetsprovare alphaDUR II (utan sond)



### Beställningsdata

Ordernummer	495042
GTIN	2050001659675
Artikelklass	49G

### Beskrivning

#### Utförande:

Det mobila UCI-provinstrumentet **alphaDUR II** kan anslutas till sonder enligt DIN 50159-1 utgåva 2008-10, ASTM A 1038 och VDI/VDE-riktlinje 2616 samt studshårdhetsprovare typ D enligt DIN 50156 och ASTM A956. Mätningen av intrycket sker under provbelastning. De anslutna sondersnas provbelastning känns av automatiskt. Enkel menystyrning tack vare stor, högupplöst färgdisplay. Kan lagra 50 materialkalibreringar och upp till 500000 mätdata med datum, klockslag, material och utvärdering. Utvärderingar med flera statistikfunktioner.

#### Användningsdata:

För mobil användning (batteridrift ca 8 h) och även för snabb hårdhetsprovning under produktion och vid varumottagning av alla metalliska material.

#### leveransinnehåll:

Basenhet med inbyggd NiMH-ackumulator, strömförsörjning / laddare, sondkabel, transportväska. Bruksanvisning på USB-minne. (En motsvarande sond nr 495043 krävs också för mätningen.)

#### Specialtillbehör:

Sond nr 495043 strl. 1000.

Bärväska, sondhandtag. UCI-hårdhetsjämförelseplattor inklusive ISO/ASTM-certifikat på begäran.

### Teknisk beskrivning

höjd	78 mm
Längd	198 mm

vikt	1400 g
Bredd	160 mm
strömförsörjning	NiMH-Batteri
tillverkarens beteckning	AD-11-102
Energiförsörjning	Batteridrivnen
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare

## Tillbehör

Monteringshjälp för runda föremål för arbetsstyckes-Ø 10-50 mm	495048 10-50
Monteringshjälp för runda föremål för arbetsstyckes-Ø 50-250 mm	495048 50-250
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 49 N	495043 49
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 20 N	495043 20
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 98 N	495043 98
Precisionsmätstativ	495049
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 30 N	495043 30
UCI-sond för alphaDUR II och alphaDUR mini Provbekastning 10 N	495043 10
Monteringshjälp för jämna ytor	495046