


**Tuppfotnyckel Öppen ringform, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	612920 19
GTIN	4018754003419
Artikelklass	63A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

**Användningsdata:**

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

**OBS!:**

Passande drivverktyg se nr 632000 – 641350 och 655230 – 657766.

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	3/8 tum
nyckelvidd	19 mm
huvudets tjocklek h	18,5 mm
huvudbredd b	29 mm
längd L	40,5 mm
Form, utgång	Öppen ringform

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Bitshållare, 3/8 tum	636000
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 75 mm	635645 75
Kardanknut, 3/8 tum QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Precisionsspärrskaf, omställbart, 3/8 tum med utstötare och vridhandtag	635220
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635420 125
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Vändbart spärrskaf, 3/8 tum med kort handtag	635900
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635420 40
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635720 200
Precisionsspärrskaf "Zyklop Speed", omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare	635190
Precisionsspärrskaf "Zyklop Metal" förskjutbart fyrkantsfäste, 3/8 tum med utstötare	635290
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635420 75
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635400 125
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Spärrskaf, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Spärrskaf, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635090 3/8
Förlängare, 3/8 tum flexibel totallängd 194 mm	635600 194
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
Specialförlängning 3/8 tum	612950

Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 160 mm	635645 160
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 240 mm	635645 240
T-handtag, 3/8 tum QuickRelease totallängd 165 mm	635750 165
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636220 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Förlängare, 3/8 tum totallängd 160 mm	635400 160
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635400 40
Precisionsspärrskaf "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare	635295
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Ledat spärrskaf, 3/8 tum med utstötare	635335