



Cirkulationsluftfilter för säkerhetsskåp, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	981108 1
GTIN	4045197886316
Artikelklass	96G

Beskrivning

Utförande:

HOLEX-filtersatsen arbetar i ventilationen och sköter den tekniska avluftningen av HOLEX säkerhetsskåp Typ 90 (nr 981105 strl. 1200) enligt DIN EN 14470-1 vid lagring av brännbara vätskor.

På grund av sin tysta gång är HOLEX-filteröverdelen för farliga ämnen perfekt för användning direkt i arbetsmiljön. HOLEX filteröverdel för farliga ämnen reagerar på **stora partikelbundna föroreningar** (damm osv.) **samt kraftiga förorening av frånluften genom kolväteångor och -gaser**. Vid motsvarande mättnadsnivåer indikeras varningarna med hjälp av LED-lampor. Skåpets frånluft renas från kolväteångor via det integrerade **aktiva kolfiltret** och den renade luften kan därefter ledas ut i rummet igen. Det som gör filtret speciellt är dess **tandemkonstruktion**. Om huvudfiltret är mätta ger det andra inbyggda filtret ett extra skydd under ca 14 dagar.

Ingen belastning av rumsluften tack vare i det närmaste 100-procentig filtrering av alla lösningsmedelsångor - skyddar medarbetarnas hälsa!

Utförande reklamtext:

- **Låg ljudnivå vid arbete med cirkulationsluftdrift.**
- **Med inbyggt aktivt kol-filter i tandemutförande.**
- **För grov partikelnedsmutsning samt kraftig förorening av frånluften med kolvätehaltiga ångor och gaser.**
- **Praktiskt taget 100 % bortfiltrering av alla lösningsmedelsångor.**

Användning reklamtext:

För teknisk avluftning av HOLEX säkerhetsskåp typ 90 (nr 981105) enligt DIN EN 14470-1 vid lagring av brandfarliga vätskor.

Lackering:Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.****OBS!:**

För att garantera en säker arbetsmiljö bör HOLEX-filteröverdelen för farliga ämnen funktionstestas av en egen tekniker med fackmannamässiga kunskaper med avseende på påfrestningar. Inom ramen för denna kontroll ska tandem-kolfiltret testad med avseende på föroreningar. När sensor indikerar att det aktiva kolfiltret är mättat ska filtret bytas ut av en fackman.

Teknisk beskrivning

Djup	510 mm
höjd	210 mm
vikt	14 kg
Bredd	310 mm
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	85 - 264 V
ljudtrycknivå	35 dB
strömförbrukning	0,13 A
Produktslag	Cirkulationsfiltertillsats

Tillbehör

Reservfilter för cirkulationsfiltertillsats till HOLEX säkerhetsskåp Typ 1

981109 1