



Ringnyckelsats, Antal nycklar: 23



Beställningsdata

Ordernummer	613510 23
GTIN	4018754058303
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive**-profil. (Storlek 3,2 – 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

OBS!:

Fördel:

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	23
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm	613500 27
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613500 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613500 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613500 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613500 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613500 20
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613500 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 34 mm	613500 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 30 mm	613500 30
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613500 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613500 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613500 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613500 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613500 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613500 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613500 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 32 mm	613500 32

