

**Ringnyckelsats, fosfaterad, Antal nycklar: 23****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 613910 23     |
| GTIN         | 4045197385321 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, fosfaterat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Teknisk beskrivning**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Antal nycklar        | 23              |
| Nyckelvidder         | metrisk         |
| Ringläge             | 15 grad         |
| Material             | Kromvanadinstål |
| Yta                  | fosfaterad      |
| Produktnamnsattribut | fosfaterad      |
| Produktslag          | Skruvnyckel     |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm   | 613900 9   |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm   | 613900 6   |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm   | 613900 8   |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm  | 613900 17  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm  | 613900 10  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm | 613900 5,5 |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm  | 613900 27  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm  | 613900 15  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm  | 613900 16  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm  | 613900 14  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm  | 613900 12  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm  | 613900 18  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm  | 613900 22  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm  | 613900 19  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm  | 613900 20  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 32 mm  | 613900 32  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 30 mm  | 613900 30  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm  | 613900 11  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 34 mm  | 613900 34  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm  | 613900 13  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm  | 613900 24  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm  | 613900 21  |
| Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm   | 613900 7   |