



Skiftnyckelsortiment, Antal delar: 148



Beställningsdata

Ordernummer	630002 148
GTIN	4045197608703
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla delar i plastlåda.

Prisvärt utförande.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

148 delar – 1/4, 3/8, 1/2 tum: 30 hylsnyckelinsatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 4 – 32 mm

13 djupa insatser 1/4, 1/2 tum, sexkant 6 – 22 mm

13 insatser 1/4, 3/8, 1/2 tum, för Torx® E4 – E22

2 tändstiftsinsatser 1/2 tum 16 + 21 mm

1 adapter 1/2 – 3/8 tum

1 bitsadapter 1/2-tumsdrivning, 5/16-tums-6-kant

1 bitsadapter 1/4-tumsdrivning, 1/4-tums-6-kant

1 anslutningsskaft E 6,3 6-kant till 1/4-tums fyrkant

15 bits 5/16 tum (PH3; PH4; PZ3; PZ4; för Torx® TX40 – TX60, för sexkantshylsa 8; 10; 12 mm, spår 8; 10; 12)

32 delars 1/4-tums bitssortiment i plastbox

2 spärrnycklar med utstötare 1/4 tum och 1/2 tum
 1 instickshandtag 1/4 tum
 2 T-handtag 1/4, 1/2 tum
 2 kardanknutar 1/4, 1/2 tum
 4 förlängningsstänger 1/4, 1/2 tum 50, 100, 125, 250 mm
 3 sexkantvinkelskruvdragare 1,5 – 2,5 mm
 9 ring- + fasta skruvnycklar 8 – 22 mm
 3 spårskruvmejslar 6×38, 6×100, 8×150
 3 skruvmejslar för Phillips 1×75, 2×38, 2×100
 1 universalkniv (indragbar) med 2 reservblad
 1 skjutmått 150 mm
 1 rullmåttband 3 m
 1 litet vattenpass 200 mm
 1 skiftnyckel 200 mm
 1 kombinationstång 180 mm
 1 sidavbitare 160 mm
 1 plattrundtång 160 mm
 1 vattenpumpstång 250 mm
 1 hammare 300 g
 Förvaring i: Plastväska (550×420×105 mm).

Teknisk beskrivning

Antal delar	148
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Pozidriv skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Spår skruvmejsel
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-32 mm
förpackning	Plastbox
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Plastclips Färg BLUE	630003 BLUE
Plastclips Färg RED	630003 RED