


**Vinkelskruvmejselsats för Torx® fosfaterad, Antal skruvmejslar: 15****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 624870 15 |
| GTIN | 4045197563088 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning**Utförande:**

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet).

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 624855: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Förvaring i: Tygväska

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------|
| Antal skruvmejslar | 15 |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | fosfaterad |
| Klotformat huvud på den långa skänkeln | nej |
| Produktslag | Skruvmejslar |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX45 | 624855 TX45 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX60 | 624855 TX60 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX25 | 624855 TX25 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX15 | 624855 TX15 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX10 | 624855 TX10 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX8 | 624855 TX8 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX55 | 624855 TX55 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX40 | 624855 TX40 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX27 | 624855 TX27 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX9 | 624855 TX9 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX6 | 624855 TX6 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX7 | 624855 TX7 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX20 | 624855 TX20 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX30 | 624855 TX30 |
| Vinkelskruvmejsel för Torx® fosfaterad Torx®-profil TX50 | 624855 TX50 |