

Koken**IMPACT-sats sexkant, 1/2" tunnväggig, med plasthylsa****Beställningsdata**

Ordernummer	651241
GTIN	4991644506286
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring. Vid byte av hjul och däck är det viktigt att muttrarna eller skruvarna är ordentligt åtdragna för att säkerställa en säker körning. En insexnyckel med en plasthylsa kan användas för att säkerställa att muttrarna eller skruvarna är tillräckligt åtdragna, utan att skada fälgarna. Hylsnyckeln är även lämplig för slagskrivdragare.

Plasthylsan skyddar fälgarna och förhindrar repor eller andra skador som kan orsakas av verktyget. Så du kan vara säker på att ditt fordon alltid kommer att vara i bästa skick.

Hylsnyckeln är en viktig del av varje bilverkstad. Oavsett om du själv arbetar med ditt fordon eller låter en proffs byta hjul och däck är detta verktyg ett måste.

Fördel:

- **Mindre diameter och hylsnyckel med perfekt avstämd totallängd möjliggör arbete med svåråtkomliga skruvar.**
- **Skydd av känsliga detaljer (t.ex. aluminiumfälgar) med hjälp av skyddshylsor.**
- **Positionering kan göras medan skrivdragaren är igång, eftersom skyddshylsan är frigående.**
- **Färgkodningen gör det enkelt att skilja mellan hylsorna.**

- **Hylsnyckeln tål hög belastning tack vare torsionszonen.**
- **Det plaststopp som finns inuti skyddar hjulmutterns känsliga ytor.**

Användningsdata:

Speciellt för skonsamt montage av känsliga detaljer (t.ex. lättmetallfälgar).

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Innehåll:

Vardera 1 hylsnyckelinsats nr 651240: storlek 17; 19; 21

OBS!:

Reservskyddshylsor under nr 651242.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Antal delar	3
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Plastskyddshylsa Typ 17	651242 17
Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Plastskyddshylsa Typ 19	651242 19
Plastskyddshylsa Typ 21	651242 21
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tumtunnväggig, med plasthylsa nyckelvidd 19 mm	651240 19
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tumtunnväggig, med plasthylsa nyckelvidd 17 mm	651240 17

IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tumtunnväggig,
med plasthylsa nyckelvidd 21 mm

651240 21