



## Ringnyckelsats, förkromad, Antal nycklar: 19



### Beställningsdata

Ordernummer	613960 19
GTIN	4045197463807
Artikelklass	62A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

### Teknisk beskrivning

Antal nycklar	19
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613950 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613950 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613950 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613950 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613950 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613950 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613950 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613950 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613950 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613950 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613950 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613950 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613950 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613950 20
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613950 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613950 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613950 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613950 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613950 5,5