



Tuppfotnyckel Öppen ringform, nyckelvidd: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	612920 18
GTIN	4018754003402
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, huvud med fyrkant för draging meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

OBS!:

Passande drivverktyg se nr 632000 – 641350 och 655230 – 657766.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
nyckelvidd	18 mm
huvudets tjocklek h	18,5 mm
huvudbredd b	29 mm
längd L	40,8 mm
Form, utgång	Öppen ringform

Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Ledat spärrskaft, 3/8 tum med utstötare	635335
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ 3/8	635090 3/8
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 240 mm	635645 240
Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare och vridhandtag	635220
Förlängare, 3/8 tum totallängd 160 mm	635400 160
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635420 75
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 75 mm	635645 75
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Kardanknut, 3/8 tum QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635400 125
Vänbart spärrskaft, 3/8 tum med kort handtag	635900
Förlängare, 3/8 tum flexibel totallängd 194 mm	635600 194
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal" förskjutbart fyrkantfäste, 3/8 tum med utstötare	635290
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635420 40
T-handtag, 3/8 tum QuickRelease totallängd 165 mm	635750 165
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635720 200
Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 3/8 tum med svänghuvud och utstötare	635190
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75

Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635429 125
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636220 3/8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Förlängare, 3/8 tum QuickRelease totallängd 160 mm	635645 160
Specialförlängning 3/8 tum	612950
Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 3/8 tum med utstötare	635295
Förlängare, 3/8 tum totallängd 125 mm	635420 125
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Bitshållare, 3/8 tum	636000
Förlängare, 3/8 tum totallängd 40 mm	635400 40