

Garant**Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska kort utförande, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	614818 10
GTIN	4045197297716
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel 614816 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

OBS!:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	10
nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	19 mm
nyckelvidd	9 mm
nyckelvidd	±10 mm
nyckelvidd	11 mm

nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	14 mm
nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
nyckelvidd	18 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
förpackning	rullväska
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 8 mm	614816 8
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 11 mm	614816 11
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 14 mm	614816 14
Adapter för ringspärrnyckel Typ 2	614850 2
Adapter för ringspärrnyckel Typ 1	614850 1
rullväska antal hyllor 10	614836 10
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 19 mm	614816 19
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 16 mm	614816 16

Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 17 mm	614816 17
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 18 mm	614816 18
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 10 mm	614816 10
Adapter för ringspärrnyckel Typ 3	614850 3
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 9 mm	614816 9
Skiftnyckel / ringspärrnyckelkort utförande nyckelvidd 13 mm	614816 13