

**Garant****Vinkelskruvmejselsats för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion, Antal skruvmejslar: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	625025 13
GTIN	4045197609281
Artikelklass	61C

**Beskrivning****Utförande:**

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet). Lång skänkel med **läsfjäder MagicSpring®** från strl TX6 för säker fasthållning av Torx®-skruven.

Tack vare **plasthållaren** kan önskad nyckel enkelt plockas ut utan att de andra nycklarna behöver röras.

**Material:**

Kromvanadinstål, galvaniskt förzinkat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Förvaring i: Plasthållare

**Teknisk beskrivning**

Antal skruvmejslar	13
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förzinkade
Klotformat huvud på den långa skänkeln	nej
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX15	625020 TX15
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX7	625020 TX7
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX40	625020 TX40
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX30	625020 TX30
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX25	625020 TX25
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX6	625020 TX6
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX9	625020 TX9
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX27	625020 TX27
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX5	625020 TX5
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX45	625020 TX45
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX8	625020 TX8
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX10	625020 TX10
Vinkelskruvmejslar för Torx®, med MagicSpring® hållarfunktion Torx®-profil TX20	625020 TX20