

Mahr**Digital bygelmikrometer IP65 i-wi, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421325 75-100
GTIN	4059192058784
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger i förhållande till toleransgränserna.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

felgräns	3 µm
avläsning	0,00005 tum
spindel-Ø	6,5 mm

Kalibrering	B2
mätområde	75 - 100 mm
spindelning	0,5 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK