



Ringnyckelsats, förkromad, Antal nycklar: 23



Beställningsdata

Ordernummer	613960 23
GTIN	4045197463821
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	23
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613950 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613950 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613950 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613950 20
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613950 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 34 mm	613950 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613950 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 32 mm	613950 32
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613950 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613950 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613950 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613950 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613950 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 30 mm	613950 30
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613950 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613950 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613950 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613950 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm	613950 27
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613950 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613950 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613950 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613950 12