



Enhands magasinsspärnyckel med 1/4 tum bits i textilhäfteshållare



Beställningsdata

Ordernummer	676770
GTIN	4013288187406
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt handtag (Kraftform) med integrerade mjukzoner. Med spärrfunktion via omställningsring för höger- och vänsterdragning och låsning. Integrerat magasin för 6 Bits.

Passar till:

1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Vardera 1 st:

för Phillips nr 675310 storlek 1/25; 2/25

för Pozidriv nr 675320 storlek 1/25; 2/25

för inner-Torx® nr 675340 storlek TX20; TX25.

för Phillips nr 674200 storlek 1/89; 2/89

för Pozidriv nr 674220 storlek 1/89; 2/89

för inner-Torx® nr 674250 storlek TX20/89; TX25/89.

Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips

tillverkarens beteckning	KK Pistol RA 4
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
Handtagsutförande	vinklade
vridbar kåpa	nej
Möjlighet till omkoppling moturs/medurs	ja
med spärrhandtag	ja
inkl. bits	ja
inbyggt bitsfack	ja
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/89 mm	674220 1/89
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674200 2/89
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/89 mm	674200 1/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674220 2/89
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/50 mm	675310 2/50
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/50 mm	675320 2/50