

**Ringnyckelsats, förkromad, Antal nycklar: 13ZOLL****Beställningsdata**

Ordernummer	613960 13ZOLL
GTIN	4045197550767
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 tum

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	13
Nyckelvidder	tum
Ringläge	15 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 15/16 tum	613970 15/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 3/4 tum	613970 3/4
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 3/8 tum	613970 3/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1 tum	613970 1
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 7/8 tum	613970 7/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 9/16 tum	613970 9/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 5/16 tum	613970 5/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 13/16 tum	613970 13/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1/4 tum	613970 1/4
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 11/16 tum	613970 11/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1/2 tum	613970 1/2
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 7/16 tum	613970 7/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 5/8 tum	613970 5/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 3/4 tum	613520 3/4
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 5/8 tum	613520 5/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1/2 tum	613520 1/2
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 13/16 tum	613520 13/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 1/4 tum	613520 1/4
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 3/8 tum	613520 3/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 7/16 tum	613520 7/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 9/16 tum	613520 9/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 7/8 tum	613520 7/8
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 5/16 tum	613520 5/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 11/16 tum	613520 11/16
Ringskiftnyckel tum nyckelvidd 15/16 tum	613520 15/16