



Våt- och torrdammsugare ATTIX, tillverkarens beteckning: 44-2LICM



Beställningsdata

Ordernummer	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Artikelklass	07C

Beskrivning

Utförande:

Robust och kraftfull **våt-/torrdammsugare** med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. **Avskiljningsgrad > 99,9 %**.

- **InfiniClean helautomatiskt filterrengöringssystem.**
- **Extremt tystgående industridammsugare med 42 l behållare, tvättbart veckat PTFE-planfilter som även klarar fint damm.**
- **Mjukstart, varvtalsreglering.**
- **Stickuttag med automatisk tillkoppling, antistatisk.**

leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör (utom 560-21XC), våtfilter och tvättbart filterelement (PET) samt slang- och kabelhållare. Inklusiv tvättbart PTFE veckat filter M-klass, **antistatisk sugslang** Ø 32 mm, förlängningsrör av rostfritt stål D 36 (3 × 350 mm), bockat handrör av rostfritt stål, adapterplatta för verktogsbox, industrigolvmunstycke 400 mm, universamunstycke, sugborste, fogmunstycke, antistatisk verktogsadapter, trallhandtag för bekväm transport och säker förvaring.

OBS!:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsosafarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1400 W
Filterrengöring	InfiniClean™ helautomatis
kabellängd	7,5 m
Längd	565 mm
bullernivå	60 dB(A)
tillverkarens beteckning	44-2LICM
Lämplig för fint damm	ja
behållarvolym	42 l
vikt	17,5 kg
höjd	650 mm
vakuum	250 mbar
antal turbiner	1
Antistatsystem	ja
sugslangslängd	4 m
Avskiljningsgrad	99,9 %
Bredd	385 mm
Tillslagsautomatik	ja
dammklass – dammsugare	L
Slangdiameter	32 mm
luftvolymström	75 l/s
anmärkning	Dammsugare för fint damm
Filtersystem	Veckat planfilter PTFE
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Fogmunstycke tillverkarens beteckning 7102	078547 7102
Verkstadssats tillverkarens beteckning ATTIX5	078543 ATTIX5
Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp 44	078549 44
Snedrörsmunstycke av gummi tillverkarens beteckning 7868	078546 7868
Reservfilter Passar till dammsugartyp 44	078548 44
Förlängningsrör av rostfritt stål tillverkarens beteckning 8074	078556 8074
Spånsugslangssats tillverkarens beteckning DN50	078545 DN50
Golvmunstycke, 400 mm brett tillverkarens beteckning 3666	078555 3666