



Verkstadsvagn med 7 lådor, Antal lådor: 7



Beställningsdata

Ordernummer	9147107
GTIN	4045197892348
Artikelklass	92V

Beskrivning

Utförande:

Verkstadsvagnens stabila plåtkonstruktion har ABS-skiva och skjuthandtag. Lådan frigörs genom att lyftas upp.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningsmateriel. 12 frånskiljare 410 mm.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger. Ljusgrå RAL 7035 i kombination med antracitgrå RAL 7016.

OBS!:

Cellplastinlägg med storlekarna 16×20G och 8×20G i grupp 95 passar. GARANT Cellplastinlägg sluter inte tätt.

Teknisk beskrivning

höjd	1005 mm
vikt	50,3 kg

Djup	450 mm
Antal lådor	7
lådornas effektiva djup	410 mm
Bredd	720 mm
lådornas effektiva bredd	530 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	15 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	75 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

U-ringnyckelsats Antal verktyg 19	952428 19
Momentnyckel-sortiment 60 Nm 3/8" Antal verktyg 22	953961 22
Precisions-låsringsstänger, sats Antal verktyg 8	954210 8
Sats med tredubbla insexnycklar Antal verktyg 8	952931 8
U-ringnyckelsats Antal verktyg 19	952435 19
Mätverktygssortiment Antal verktyg 6	952073 6
Tångsortiment isolerad Antal verktyg 5	954539 5
Hylsnyckelsortiment 3/8 tum Antal verktyg 37	953748 37
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954665 3
Mätverktygssortiment Antal verktyg 7	952078 7
Tångsortiment Antal verktyg 5	954207 5
Precisions-låsringsstångsatsinvändig Antal verktyg 8	954217 8
Verkstadsfilår-produktsortiment Antal verktyg 10	952218 10
Skruvdragare för Torx® och sexkant Antal verktyg 14	953190 14
Verkstadsfilsats Antal verktyg 5	952215 5
Skruvdragare för Torx® och sexkant Antal verktyg 15	953181 15

Hylsnyckel-sortiment T-handtag Antal verktyg 5	952657 5
Tångsortiment isolerad Antal verktyg 5	954537 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 11	953444 11
Ringspärrnyckelsats Antal verktyg 10	952425 10
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953435 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954201 5
Dubbelringnyckelsats, bockade Antal verktyg 8	952443 8
Ringspärrnyckelsats JOKER Antal verktyg 11	952440 11
Hylsnyckelsortiment 3/8 tum Antal verktyg 37	953741 37
Skruvmejsel med slagkappa Antal verktyg 8	953447 8
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 30	953747 30
Tångnyckelsats-sortiment Antal verktyg 5	954204 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 11	953438 11
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 30	953751 30
Låshylsa 225-010-43 utan låscyliner	914208
Hylsnyckelsats Antal verktyg 9	952661 9
Skruvmejselsats Antal verktyg 13	953431 13
Sats med dubbla u-nycklar Antal verktyg 10	952432 10
Sexkantvinkelskruvdragare / skruvdragarsortiment Antal verktyg 17	952919 17
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 31	953749 31
Precisions-låsringsstångsatsutvändig Antal verktyg 8	954220 8
Skruvmejselsats Antal verktyg 9	953441 9
Skruvdragare för Torx®, med T-handtag Antal verktyg 9	953185 9
Sats med dubbla u-nycklar Antal verktyg 10	952422 10
Precisions-låsringsstänger, sats Antal verktyg 8	954214 8
Momentnyckel-sortiment 120 Nm 1/2" Antal verktyg 23	953966 23
Insexnyckelsats med T-handtag Antal verktyg 7	952926 7
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum Antal verktyg 46	953744 46
Elektrikermejslar, isolerade Antal verktyg 11	954534 11

Ringnyckelsats Antal verktyg 11	952447 11
Saxsortiment Antal verktyg 5	954883 5
Hylsskruvmejselsats, isolerade Antal verktyg 7	954532 7
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954890 8
Insexnyckelsats med T-handtag Antal verktyg 7	952921 7
Kompletterings Sortiment 1/2 tum Antal verktyg 23	953755 23
Skruvdragare för Torx® och sexkant Antal verktyg 15	953182 15
Skiftnyckelsortiment 1/4 tum Antal verktyg 46	953743 46
Skruvdragare för Torx®, med T-handtag Antal verktyg 9	953186 9
Insexnyckelsats med T-handtag Antal verktyg 7	952922 7
Hylsnyckel-sortiment T-handtag Antal verktyg 5	952658 5
Ringspärrnyckelsats Antal verktyg 10	952426 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954208 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 13	953432 13
Hylsnyckelsats Antal verktyg 8	952655 8