

Garant GRIDLINE

Verkstadvagn med 6 lådor utdragbar på båda sidorna, 20×16G, Antal lådor: 6**Beställningsdata**

Ordernummer	914550 6
GTIN	4045197892232
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadvagn med reptålig och halksäker X-ABS-avläggshylla som är ytterst skonsamt mot ytor. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetskiva med skruvstycke. Lådorna kan dras ut i båda ändar.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Värdefack/sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i verkstadvagnens centrallås, stängs med separat cylinderlås.

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;
Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75; nr 951731 – 951821 storlek 125 och nr 951741 – 951821 storlek 200.

Teknisk beskrivning

Bredd	800 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
vikt	71 kg
Djup	500 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
höjd	1000 mm
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	75 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951510 125
Slitsade skiljelisterDjup 16G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951510 75
Rullsets till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G	915567 G