

Garant GRIDLINE

Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor, 20×16G, Antal lådor: 6**Beställningsdata**

Ordernummer	914560 6
GTIN	4045197892249
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetskriva av X-ABS för höga tekniska krav. Skåpsektion med **2 avläggshyllor** och dörr. **Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE.**

Ett **centrallås** låser skåpsektionens dörr och samtidigt lådorna.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Värdefack / sidofack nr 914791 som tillval, inte integrerat i ToolTruck-centrallåset, stängs med separat cylinderlås.

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:

Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Slitsade skiljelister nr 951510 storlek 75; storlek 125 och storlek 200;

Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75; nr 951731 – 951821 storlek 125 och nr 951741 – 951821 storlek 200.

Teknisk beskrivning

Bredd	1195 mm
Djup	500 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
höjd	1000 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	6
vikt	94,4 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Serie	Rullarbetsbänk ToolTruck
Serie	ToolTruck
Lådor med individuell låsning	Enhands
Konfigurator relevant	ja
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktnamnsattribut	20×16G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

951510 125

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd
125 mm

Slitsade skiljelister Djup 16G passar lådor med fronthöjd 75
mm

951510 75

Hyllafast Typ 1

914774 1

Rullsats till verkstadsvagn och rullarbetsbänk Typ G

915567 G

Låsplatta till GridLine Typ VA21

914227 VA21