



Elektrikerskruvdragarsats för spår, Classic isolerad, Antal skruvmejslar: 8



Beställningsdata

Ordernummer	663010 8
GTIN	7610733064359
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halsäkert även om händerna är våta eller oljiga.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Klingor med konformade mejselspetsar avstämde till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 663000: storlek 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	8
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Spårskruvmejsel

gnistfri	nej
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2 mm	663000 2
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663000 6,5
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663000 3,5
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663000 5,5
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 4 mm	663000 4
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 3 mm	663000 3
Skruvhållare Typ 2	666425 2
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 8 mm	663000 8
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 10 mm	663000 10
Skruvhållare Typ 3	666425 3
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663000 2,5