



## Montagemejselsats "Allrounder", Antal delar: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	667615 25
GTIN	7610733085453
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

"multicraft"-krafthandtag och teleskop-finmekanikhandtag med fäste för klingor.  
8 dubbelklingor, 14 klingor och 1 spänningsprovare (110 – 250 V enligt VDE 0680/6) för alla vanliga skruvar.

**Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.  
Förnicklad och förkromad yta. Svarta måttnoggranna spetsar.

#### Innehåll:

spårklingor: Storlek 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Klingor för Phillips: storlek 00; 0; 1; 2

pozidriv-klingor: storlek 0; 1; 2

Sexkantklingor: strl. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

bits för Torx®: storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Spänningsprovare nr 665020: storlek 2,5

brotschklinga nr 667640: 1 st.

plasthandtag nr 667620: 1 st

Teleskophandtag: 1 st.

#### leveransinnehåll:

Inklusive plastfodral.

#### OBS!:

Reservbytesklingor hittar du under nr 669605 – 669608 och nr 659921 – 659928.

### Teknisk beskrivning

Antal delar	25
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Klinga för insexskruvar Typ 2	669606 2
6 mm-klinga6-kant sexkant 5 mm	659920 5
6 mm-klingaSpår- eggbredd 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX10	659922 TX10
Klinga för Torx®-skruvar Typ 2	669607 2
Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 1	669605 1
6 mm-klingaSpår- eggbredd 5,5 mm	659928 5,5
Klinga för Pozidriv-skruvar Typ 1	669608 1
6 mm-klingaSpår- eggbredd 8 mm	659928 8
Klinga för insexskruvar Typ 1	669606 1
6 mm-klinga6-kant sexkant 4 mm	659920 4
6 mm-klingaPozidriv krysspårstorlek 2	659923 2
6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
6 mm-klingaför Phillips krysspårstorlek 2	659921 2
Klinga för Torx®-skruvar Typ 1	669607 1
6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX25	659922 TX25
Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 2	669605 2
6 mm-klingaför Torx® Torx®-profil TX20	659922 TX20
6 mm-klingaSpår- eggbredd 4 mm	659928 4

Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 3	669605 3
Brotschklinga	667640
"multicraft"-krafthandtag röd	667620
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5