



Skruvmejselsats Mikro-elektronik i textilverktygsfodral ESD, Antal delar: 20



Beställningsdata

Ordernummer	669930 20
GTIN	4013288169662
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med **vidbar topp, snabbvridzon** för effektiv skruvdragning samt **kraftzon**. Med **snabbyteschuck** för fastsättning av 4 mm Halfmoon-bitsklingor (nr 669932 - 669936) resp. 4 mm HIOS bitsklingor. Klingor av högvärdigt verktygsstål. Verktøjshandtag av avledande plast, **ESD-lämpligt**.

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

Innehåll:

bitskruvmejsel: 1 st nr 669931

spårklingor nr 669932: vardera 1 st storlek 1,5; 2; 3

Klingor för Phillips nr 669933: vardera 1 st storlek 00; 0; 1

insexklingor nr 669934: vardera 1 st storlek 1,5; 2

Bits för Torx® nr 669935: vardera 1 st storlek TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6

Bits för Torx Plus® nr 669936: vardera 1 st storlek 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Klingor till Torx Plus® IPR med hål: 1 st storlek 1IPR

Teknisk beskrivning

Antal delar	20
Drivprofil	Klotformat huvud

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Microstix®-skruvar
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Vridbar kåpa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 1IP	669936 1IP
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 4IP	669936 4IP
Insexklinga Halfmoon, 4 mm sexkant 1,5 mm	669934 1,5
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 3IP	669936 3IP
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX5	669935 TX5
Bits för Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profil 2IP	669936 2IP
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX6	669935 TX6
Spårklinga Halfmoon, 4 mm mejselbredd b 1,5 mm	669932 1,5
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX1	669935 TX1
Bitsskruvmejsel med snabbväxelchuck för 4 mm Halfmoon-/HIOS-bits,ESD	669931
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX4	669935 TX4
Spårklinga Halfmoon, 4 mm mejselbredd b 3 mm	669932 3
Klinga för Phillips Halfmoon, 4 mm krysspårstorlek 00	669933 00
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX3	669935 TX3
Bits för Torx® Halfmoon, 4 mm Torx®-profil TX2	669935 TX2

Insexklinga Halfmoon, 4 mm sexkant 2 mm	669934 2
Klinga för Phillips Halfmoon, 4 mm krysspårstorlek 1	669933 1
Klinga för Phillips Halfmoon, 4 mm krysspårstorlek 0	669933 0
Spårklinga Halfmoon, 4 mm mejselbredd b 2 mm	669932 2