


**Försänkarbits, tre skär, Utvändig Ø: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	676310 20,5
GTIN	4013288119025
Artikelklass	63H

Beskrivning**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

I maskinen via ett kopplingskaft (nr 675000 – 675050) eller i skruvdragarhållaren (nr 676400 – 676770).

Teknisk beskrivning

för hål från	3,5 mm
totallängd	41 mm
för sänkskruv	M10
skaftlängd	20 mm
Antal skär Z	3

Utvändig Ø	20,5 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	846 HSS
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Norm	DIN 335 C
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Tillbehör

Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676410 6,3
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3	675020 6,3
Kraftformhandtag, bitsfäste, 1/4 tum med teleskopklinga.	676400
Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med magnet sexkantsfäste 6,3 mm	676440 6,3
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Fäste med magnet / snabbkoppling BiTorsion Fästetsexkant 6,3	675030 6,3
Fäste med fjäderring Fästetsexkant 6,3	675000 6,3
Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3/150	675015 6,3/150
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3	675050 6,3
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 kort med magnet sexkantsfäste 6,3 mm	676405 6,3
Skruvdragarhållare med 1/4 tum bits Teleskopskaft och magnet	676555
Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 7-RUND	675010 7-RUND
Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med fjäderring sexkantsfäste 6,3 mm	676420 6,3
Kraftform skruvdragarhållare för 1/4 tum bits med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676656 6,3

Enhands magasinspärnyckel med 1/4 tum bits i textilbälteshållare	676770
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3R	675020 6,3R
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3S	675020 6,3S
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck, ESD sexkantsfäste 6,3 mm	676415 6,3
Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3	675015 6,3
Fäste med snabbväxelchuck och låsning Fästetsexkant 6,3	675025 6,3