



## Bitsortiment med bitsskruvmejsel och hylsor 26 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	676130
GTIN	4013288155313
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

#### Innehåll:

Bits, längd 50 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storl. 1; 2; 3

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st. nr 674220 storlek 1; 2

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st nr 674240 storlek 3; 4; 5; 6

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för Torx®: Vardera 1 st nr 674245 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Bits, längd 50 mm, E 6,3, för spår: 1 st nr 674260 storlek 5,5

Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste

Precisionsspärnyckel "Zyklop Speed" 1/4 tum: 1 st nr 632390 med svängbart spärnyckelhuvud

Förlängare, 1/4 tum: 1 st 150 mm med snabbvridhylsa

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt Zyklop
Antal delar	26
Drivverktyg	Precisionsspärnyckel "Zyklop Speed" 1/4 tum
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil TX30	674245 TX30
Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil TX10	674245 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil TX20	674245 TX20
Precisionsspärskafv "Zyklop Speed", omställbart, 1/4 tum med svänghuvud och utstötare	632390
Bit för spår, 1/4 tum E 6,3 mejselbredd / totallängd 5,5 mm	674260 5,5
Bits för sexkant, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	674240 4
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3 mm	674200 3
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1 mm	674220 1
Bits för sexkant, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	674240 3
Bits för sexkant, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	674240 5
Bits för sexkant, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	674240 6
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2 mm	674200 2
Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil TX25	674245 TX25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2 mm	674220 2
Bits för Torx®, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil TX15	674245 TX15
	674200 1

Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1 mm

---