



## Bitssats med bitsskruvmejsel 33 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	676140
GTIN	4013288191748
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

#### Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 1/89; 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 674220 storlek 1/89; 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant med stift: vardera 1 st nr 674244 storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (liknande nr 674250)

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för spår: 1 st storlek 6,5/89 (liknande nr 674260)

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (liknande nr 675370)

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för TORQ-SET®: 1 st storlek 6/89; 8/89; 10/89 (liknande nr 675360)

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för spännback: Vardera 1 st storlek 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med "Rapidaptor" snabbyteschuck C/E 6,3

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
------------	-----------------

Drivprofil	Insexnycklar med hål
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Spännarinsats
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Torq-Set-skruvmejsel
Drivprofil	TriWing
tillverkarens beteckning	KK 62
Antal delar	33
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget	nej
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674220 2/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål sexkant 3 mm	674244 3
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål sexkant 6 mm	674244 6
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674220 3/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål sexkant 2 mm	674244 2
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/89 mm	674200 1/89
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674200 3/89
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674200 2/89

Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/89 mm	674220 1/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål sexkant 2,5 mm	674244 2,5
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676410 6,3
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål sexkant 5 mm	674244 5
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil med hål sexkant 4 mm	674244 4