



## Bitsats med bitsskruvmejsel 17 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	676222
GTIN	4013288099624
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

#### Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 1/89; 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 674220 storlek 1/89; 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st nr 674247 storlek 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st liknande nr 674250 storlek TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för spår: 1 st nr 674260 storlek 5,5/89

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med "Rapidadaptor" snabbyteschuck C/E 6,3

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips

Antal delar	17
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget	nej
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX10/89 mm	674250 TX10/89
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676410 6,3
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/89 mm	674220 1/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 5/89 mm	674247 5/89
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/89 mm	674200 1/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674220 2/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 3/89 mm	674247 3/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 4/89 mm	674247 4/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 6/89 mm	674247 6/89

Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd  
2/89 mm

674200 2/89

Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd  
3/89 mm

674220 3/89

Bit för spår, 1/4 tum E 6,3 meiselbredd / totallängd 5,5/89  
mm

674260 5,5/89

Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd  
3/89 mm

674200 3/89