

**Försänkarbits, ett skär, Utvändig Ø: 20,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	676311 20,5
GTIN	4013288117564
Artikelklass	63H

**Beskrivning****Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

CBN-slipad, enskärig för vibrationsfri avgradning och försänkning.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

I maskinen via ett kopplingskaft (nr 675000 – 675050) eller i skruvdragarhållaren (nr 676400 – 676770).

**Teknisk beskrivning**

för hål från	1,5 mm
skaftlängd	22 mm
för sänkskruv	M10
totallängd	43 mm
Antal skär Z	1
Utvändig Ø	20,5 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	845

Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Tillbehör

Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3/150	675015 6,3/150
Fäste med snabbväxelchuck och låsning Fästetsexkant 6,3	675025 6,3
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676410 6,3
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3R	675020 6,3R
Enhands magasinspärnyckel med 1/4 tum bits i textilbälteshållare	676770
Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 7-RUND	675010 7-RUND
Fäste med magnet / snabbkoppling BiTorsion Fästetsexkant 6,3	675030 6,3
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3	675050 6,3
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3S	675020 6,3S
Fäste med fjäderring Fästetsexkant 6,3	675000 6,3
Kraftformhandtag, bitsfäste, 1/4 tum med teleskopklinga.	676400
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 kort med magnet sexkantsfäste 6,3 mm	676405 6,3
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3	675020 6,3
Skruvdragarhållare med 1/4 tum bits Teleskopskaft och magnet	676555
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck, ESD sexkantsfäste 6,3 mm	676415 6,3
Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med fjäderring sexkantsfäste 6,3 mm	676420 6,3
	676440 6,3

Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med magnet sexkantsfäste 6,3 mm

Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3

675015 6,3