

**Försänkarbits, tre skär, Utvändig Ø: 8,3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 676310 8,3 |
| GTIN | 4013288119018 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

I maskinen via ett kopplingskaft (nr 675000 – 675050) eller i skruvdragarhållaren (nr 676400 – 676770).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------|
| skaftlängd | 20 mm |
| totallängd | 31 mm |
| för hål från | 2 mm |
| för sänkskruv | M4 |
| Antal skär Z | 3 |
| Utvändig Ø | 8,3 mm |
| Bits sexkantskaft | C 6,3 |
| tillverkarens beteckning | 846 HSS |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad |
| Norm | DIN 335 C |
| Produktslag | Steg- och konisk försänkare |

Tillbehör

| | |
|--|----------------|
| Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 7-RUND | 675010 7-RUND |
| Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm | 676410 6,3 |
| Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3med snabbchuck, ESD sexkantsfäste 6,3 mm | 676415 6,3 |
| Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 kortmed magnet sexkantsfäste 6,3 mm | 676405 6,3 |
| Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3 | 675015 6,3 |
| Fäste med snabbväxelchuck och låsning Fästetsexkant 6,3 | 675025 6,3 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3S | 675020 6,3S |
| Fäste med fjäderring Fästetsexkant 6,3 | 675000 6,3 |
| Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3med magnet sexkantsfäste 6,3 mm | 676440 6,3 |
| Kraftform skruvdragarhållare för 1/4 tum bitsmed snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm | 676656 6,3 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3 | 675050 6,3 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3R | 675020 6,3R |
| Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3/150 | 675015 6,3/150 |
| Enhands magasinspärnyckel med 1/4 tum bits i textiltälteshållare | 676770 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K | 675020 6,3K |
| Skruvdragarhållare med 1/4 tum bitsTeleskopskaft och magnet | 676555 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3 | 675020 6,3 |
| | 676420 6,3 |

Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med fjäderring sexkantsfäste 6,3 mm

Kraftformhandtag, bitsfäste, 1/4 tum med teleskopklinga.

676400

Fäste med magnet / snabbkoppling BiTorsion
Fästetsexkant 6,3

675030 6,3