

Garant**Verktøyssortiment, 21 delar i fodral med blytlås****Beställningsdata**

Ordernummer	680130
GTIN	4045197524843
Artikelklass	61H

Beskrivning**Användningsdata:**

Grundutrustning av mycket hög kvalitet för monterings- och reparationsarbeten. Urvalet baseras på erfarenheter från det praktiska arbetet. Levereras komplett i ett praktiskt fodral med blytlås.

Innehåll:

Bandmått: 1 st nr 462201 strl 2,5

Dubbla u-nycklar: vardera 1 st nr 610700 strl. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Vinkelskruvmejselsats insex med klotformat huvud och hållarkula; i plasthållare: 1 st nr 627132 storlek 9 (1,5 - 10 mm)

Spårskruvmejsel: vardera 1 st nr 660030 strl. 3,5; 5,5; 6,5

Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 667690 strl. 1; 2

Kombitång: 1 st nr 700940 strl 160

leveransinnehåll:

Bandmått: 1 st nr 462201 strl 2,5

Dubbla u-nycklar: Vardera 1 st nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Sexkantvinkelskruvdragarsats med sfäriskt huvud och hållkula i plasthållare: 1 st nr 627132 storlek 9 (1,5 - 10 mm)

Spårskruvmejsel: Vardera 1 st nr 660030 storlek 3,5; 5,5; 6,5

Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 667690 strl. 1; 2

Kombitång: 1 st nr 700940 strl 160

Förvaring i väska med blixtlås: 1 st nr 691536

OBS!:

Levereras kompletti verktygsportfölj.

Teknisk beskrivning

Antal delar	21
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 17X19 mm	610600 17X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13
Verktygsportfölj med blixtlås	691536
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660030 3,5
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkula förkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660030 6,5
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphysor totallängd 160 mm	700940 160
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5