



Bitssats 61 delar, Typ: M



Beställningsdata

Ordernummer	675900 M
GTIN	4013288102058
Artikelklass	63H

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 snabbkopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 3 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675320 3 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Nr 675270 vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Nr 675370 vardera 1 st storlek 2; 3; 4; 5
snabbkoppling: 1 st

Teknisk beskrivning

Bits sexkantskaft	C 6,3
-------------------	-------

Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar	61
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX30	675350 TX30
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX15	675350 TX15
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 2 mm	675240 2
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675200 3/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 2,5 mm	675240 2,5
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675320 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX27	675350 TX27
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX10	675350 TX10
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 med klotf. huvud sexkant 4 mm	675270 4
TRI-WING®-bits, 1/4 tum D 6,3 TRI-WING®-profil 2	675370 2
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 med klotf. huvud sexkant 5 mm	675270 5

TRI-WING®-bits, 1/4 tum D 6,3 TRI-WING®-profil 3	675370 3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3med klotf. huvud sexkant 2,5 mm	675270 2,5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3med klotf. huvud sexkant 6 mm	675270 6
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX20	675350 TX20
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3med klotf. huvud sexkant 3 mm	675270 3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675200 2/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX25	675350 TX25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX40	675350 TX40
TRI-WING®-bits, 1/4 tum D 6,3 TRI-WING®-profil 4	675370 4
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675200 1/25