

**Försänkarbits, ett skär, Utvändig Ø: 10,4mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 676311 10,4   |
| GTIN         | 4013288118974 |
| Artikelklass | 63H           |

**Beskrivning****Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

CBN-slipad, enskärig för vibrationsfri avgradning och försänkning.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

I maskinen via ett kopplingskaft (nr 675000 – 675050) eller i skruvdragarhållaren (nr 676400 – 676770).

**Teknisk beskrivning**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| för sänkskruv            | M5      |
| skaftlängd               | 21 mm   |
| totallängd               | 34 mm   |
| för hål från             | 1,5 mm  |
| Antal skär Z             | 1       |
| Utvändig Ø               | 10,4 mm |
| Bits sexkantskaft        | C 6,3   |
| tillverkarens beteckning | 845     |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Skärmaterial                  | HSS                         |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad                     |
| Produktslag                   | Steg- och konisk försänkare |

## Tillbehör

|   |                |
|---|----------------|
| Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med magnet sexkantsfäste 6,3 mm                 | 676440 6,3     |
| Fäste med fjäderring Fästetsexkant 6,3  | 675000 6,3     |
| Kraftformhandtag, bitsfäste, 1/4 tum med teleskopklinga.  | 676400         |
| Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck, ESD sexkantsfäste 6,3 mm | 676415 6,3     |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3  | 675050 6,3     |
| Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm      | 676410 6,3     |
| Skruvdragarhållare med 1/4 tum bits Teleskopskaft och magnet  | 676555         |
| Fäste med snabbväxelchuck och låsning Fästetsexkant 6,3   | 675025 6,3     |
| Kraftform skruvdragarhållare för 1/4 tum bits med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm                     | 676656 6,3     |
| Fäste med magnet / snabbkoppling BiTorsion Fästetsexkant 6,3  | 675030 6,3     |
| Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 kort med magnet sexkantsfäste 6,3 mm               | 676405 6,3     |
| Kraftformhandtag med bitsfäste för 1/4 tum bits C 6,3 med fjäderring sexkantsfäste 6,3 mm             | 676420 6,3     |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3S   | 675020 6,3S    |
| Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3/150   | 675015 6,3/150 |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3  | 675020 6,3     |
| Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 7-RUND  | 675010 7-RUND  |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K   | 675020 6,3K    |

|  |             |
|--|-------------|
| Fäste med magnet / fjäderring Fästetsexkant 6,3                  | 675015 6,3  |
| Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3R              | 675020 6,3R |
| Enhands magasinspärnyckel med 1/4 tum bits i textilbälteshållare | 676770      |