

Verktygssats standard, 18 delar I textilverktygsväska



Beställningsdata

Ordernummer	680200
GTIN	2050001016416
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Innehåller alla kvalitetsverktyg som är nödvändiga för **mindre reparationer i villan eller lägenheten.**

leveransinnehåll:

STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2
DICK universalflatfil med handtag: 1 st nr 515000 strl 200
PUK® universalssåg: 1 st nr 581240
Spårskruvmejsel: Vardera 1 st. nr 660701 storlek 3,5; 5,5; 8
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr 665050 strl 3
Skruvmejsel för Phillips: 1 st. nr 668401 strl. 2
KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701601 storlek 160
Polygriptång: 1 st nr 706101 storlek 250
KNIPEX® avbitare: 1 st nr 706610 strl 180
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713100 strl. 140
smideshammare med hickoryskaft: 1 st nr 750125 strl 300
Industrisax: 1 st nr 769100 strl 180
Skiftnyckel: 1 st nr 814001 storlek 200
Pryl: 1 st nr 831600 strl 80
Tajima universalkniv med brytblad: 1 st. nr 845000
Spackel: 1 st nr 087650 strl 40
Verktygsporfölj: 1 st nr 692257 strl 1

OBS!:
Leverans sker med sorterat verktyg i verktygsportfölj.

Teknisk beskrivning

Antal delar	18
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Skiftnyckel totallängd 200 mm	814001 200
Universalknivmed 3 knivblad, 18 mm	845000
Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor totallängd 140 mm	713100 140
Smideshammare vikt utan skaft 300 g	750125 300
Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Ergonomiskt handtag	581240
Kombinationstång, förkromad, med grepphylsor totallängd 160 mm	701600 160
Spackel, trähandtag. Bredd 40 mm	087650 40
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 8 mm	660701 8
Pappers- och tygsax totallängd 180 mm	769100 180
Universalflatfil med handtag specialhuggning Längd utan tånge 200 mm	515000 200
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 200 mm	813960 200
Polygriptång pulverbelagd totallängd 250 mm	706101 250
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660701 3,5
Enpolig fasprovare eggbredd 3 mm	665050 3

Pryl med plastskaft klinglängd 80 mm	831600 80
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm	660701 5,5
Hovtång totallängd 180 mm	706610 180
Verktysportfölj av textil med instickslås Typ 1	692257 1
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2