



Ring-stanssats komplett i plastetui, Stansdim.: 2-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Artikelklass	86C

Beskrivning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3–20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv Ø nr 832110: 29 st storlek 2#50

kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 2–10 inv. med 12–50 utv. 12–20 inv. med 22–50 utv. 22–30 inv. med 32–50 utv. 32–40 inv. med 42–50 utv.

lådans längd × bredd × höjd (mm): plast 265×200×50

Centreringspets nr 832140: 1 st.

OBS!:

- Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
- Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Teknisk beskrivning

Stansdim.	2 - 50 mm
Produktslag	Stansverktyg

Tillbehör

Lös stans för hål-Ø 3 mm	832110 3
Lös stans för hål-Ø 8 mm	832110 8
Lös stans för hål-Ø 6 mm	832110 6
Fäste för stanskniv Stansdim. 2-50 mm	832155 2-50
Cirkelskärare kniv	832130
Hållare För stansdim. 2-50 mm	832125 2-50
Centreringspets fjädrad	832140
Lös stans för hål-Ø 4 mm	832110 4
Lös stans för hål-Ø 16 mm	832110 16
Lös stans för hål-Ø 5 mm	832110 5
Lös stans för hål-Ø 36 mm	832110 36
Lös stans för hål-Ø 30 mm	832110 30
Lös stans för hål-Ø 24 mm	832110 24
Lös stans för hål-Ø 38 mm	832110 38
Lös stans för hål-Ø 12 mm	832110 12
Lös stans för hål-Ø 28 mm	832110 28
Lös stans för hål-Ø 32 mm	832110 32
Lös stans för hål-Ø 40 mm	832110 40
Lös stans för hål-Ø 48 mm	832110 48
Lös stans för hål-Ø 34 mm	832110 34
Lös stans för hål-Ø 7 mm	832110 7
Lös stans för hål-Ø 46 mm	832110 46
Lös stans för hål-Ø 50 mm	832110 50
Lös stans för hål-Ø 44 mm	832110 44

Lös stans för hål-Ø 9 mm	832110 9
Lös stans för hål-Ø 20 mm	832110 20
Lös stans för hål-Ø 14 mm	832110 14
Lös stans för hål-Ø 18 mm	832110 18
Lös stans för hål-Ø 42 mm	832110 42
Lös stans för hål-Ø 26 mm	832110 26
Lös stans för hål-Ø 10 mm	832110 10
Lös stans för hål-Ø 22 mm	832110 22
Lös stans för hål-Ø 2 mm	832110 2