

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum 32 delar, Antal delar: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	685550 32
GTIN	2050001944498
Artikelklass	66H

**Beskrivning****Utförande:**

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

**leveransinnehåll:**

hylsor tolvkant: Vardera 1 st nr 642129 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

insexhylsor: Vardera 1 st nr 643229 strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

Förlängningsstång: Vardera 1 st nr 641029 strl. 75; 125; 250

universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2

Spärnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Lockinlägg: 1 st nr 693352

Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

**OBS!:**

**Leverans sker med sorterade verktyg i verktygslåda typ L-BOXX®.**

Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

## Teknisk beskrivning

vikt	6,6 kg
Utförande	med hylsnyckel
fyrkantsfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642129 13
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642129 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642129 27
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642129 21
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642129 12
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642129 15
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Separata lockinlägg	693352
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642129 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642129 30
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642129 22
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642129 17
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642129 18
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642129 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642129 11
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642129 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642129 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642129 32
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642129 24
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 102	693330 102
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642129 34