

Garant**Universellt verktygssortiment L 22 delar, Antal delar: 22****Beställningsdata**

Ordernummer	685520 22
GTIN	2050001944467
Artikelklass	66H

Beskrivning**Utförande:**

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462201 strl 2,5

Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9

Spårskruvmejsel: vardera 1 st nr 660030 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5 mm

Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 667690 strl. 1; 2

Kombitång: 1 st nr 700940 strl 160

Lockinlägg: 1 st nr 693352

Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

OBS!:

Leverans sker med sorterade verktyg.

Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

IP-skyddsklass: IP X4

vikt: 3,8 kg

Teknisk beskrivning

vikt	3,8 kg
IP-skyddsklass	IP X4
Antal delar	22
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 17X19 mm	610600 17X19
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660030 3,5
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2 mm	660030 2
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkula förkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660030 6,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Separata lockinlägg	693352
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11

Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 102	693330 102
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	700940 160
Cellplastinsats för universalverktygssortiment L Antal 1	685521 1