



Bitsortiment med bitsskruvmejsel och hylsor 27 delar, Antal delar: 27



Beställningsdata

Ordernummer	676173 27
GTIN	4013288182180
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Vardera 1 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675320 storlek 1/25; 2/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för utvändig sexkant: Vardera 1 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Torx®: Vardera 1 st nr 675340 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste

bitsskruvmejsel: 1 st.

Bits-spärrnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676645

Reserv, fyrkant, 1/4 tum: 1 st.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
tillverkarens beteckning	KK Zyklus Mini 2
Drivverktyg	1 Bits-spärnyckel 1/4"
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Drivverktyg	Ringspärnyckel 1/4 tum
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3