

Bänkskruvstycke LEINEN-JUNIOR, backbredd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	967060 100
GTIN	2050002047457
Artikelklass	97G

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutjärn (GG 22) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionsstyrning.**

Precis spindellagring, helt dold och smutsskyddad spindel. Lättgående spindel med trapetsgänga (snabb öppning och stängning av backarna). Härdade spännbackar, räfflade/slipade, vändbara och utbytbara. Med stort, planfräst städ. Tillsammans med vridplatta nr 967070 blir den vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas bakåt
vikt	12 kg
Material	höghållfast grått gjutjärn (GG 22)
spännvidd	140 mm
spänn djup	84 mm

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	16 - 75 mm
backbredd	100 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Höjdställare för skruvstycke LEINEN-JUNIOR nr 967060 passar till skruvstycke storlek 100	967510 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Vridplatta för skruvstyckeLEINEN-JUNIOR backbredd 100 mm	967070 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Reservbackar, par, med skruvar, vändbara räfflade/slipade backbredd 100 mm	967080 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Underläggsplatta för skruvstycke	967330