

Garant**Universellt påbyggnadsställ, Djup 600 mm, höjd: 3000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990025 3000
GTIN	4045197518323
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabila kvadratiska stolpar 40×40×2 mm med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast. **Mycket bärkraftiga hyllor** av tjock stålplåt med inåtbockade sidytor.

Färtlaster: Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den maximala färtlaster 1375–5500 kg.

Användningsdata:

Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc. Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor av metall och plast – utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ. **Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar.** Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande koniska pinnarna (nr 968420).

Lackering:

Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, grå hyllor, **pulverbelagda.**

OBS!:

- **Lagerboxar för utrustning med universella hyllställ finns i grupp 96.**
- **För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd	1375 - 5500 kg
antal hyllor	7
antal hyllställsstativ	2
Hyllhöjd	3000 mm
Hyllplan bredd	1000 mm
Kundmontering	ja
Hylla monteringsstyp	koniska pinnar
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ höjd	3004 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1031 mm
Hyllplan bredd fritt mått	950 mm
Insticksmontering	ja
Hyllplanets djup	600 mm
hyllställsdjup	600 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	180 kg
Höjdställning i raster	40 mm
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Golvhyllställ

Tillbehör

Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar Djup 600 mm	990060 600
Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck höjd 3000 mm	990050 3000
Sats med kilar och koniska pinnar till universalhyllställ	968420