



## Engångshandskar, sats Dermatril P 743, Handskstorlek: 10



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094725 10     |
| GTIN         | 4008198774303 |
| Artikelklass | 04Q           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Engångshandskar, sats, **i dispenser**. Kategori III. Puderfri.

Dermatril P 743. Högre kemisk och mekanisk beständighet jämfört med 094730 (740). Därmed kan handsken användas längre och ger skydd mot ett brett spektrum av farliga ämnen. Godkänd för livsmedelskontakt Latexfri. Med långt skaft. AQL 0,65 (EN 374-2).

Med uppruggade fingertoppar.

#### Norm:

EN 374; EN 455

### Teknisk beskrivning

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| tillverkarens beteckning            | Dermatril P 743 |
| Handskstorlek                       | 10              |
| Godstjocklek                        | 0,2 mm          |
| Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min         |
| Permeationstid vid aceton 99 %      | <10 min         |

|   |  |
|---|--|
| Permeationstid vid cyklohexan 99 %      | 30-40 min  |
| Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 10-30 min  |
| Permeationstid vid etanol 95 %          | 10-30 min  |
| Permeationstid vid isopropanol 99 %     | 10-30 min  |
| Permeationstid vid metanol 99 %         | <10 min  |
| Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | 240-480 min  |
| Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | 240-480 min  |
| Permeationstid vid svavelsyra 50 %      | >480 min   |
| Permeationstid vid svavelsyra 96 %      | 10-30 min  |
| Handskslag                              | Engångshandske                                     |
| Skyddskategori                          | Kategori III                                       |
| EN                                      | EN 374   |
| Handskegenskap                          | DMF-fri  |
| Handskegenskap                          | Livsmedelscertifierad                              |
| Handskegenskap                          | latexfritt   |
| EN 374                                  | Typ A (JKLOPT)                                     |
| Kemikaliebeständighet                   | JKLOPT   |
| Material                                | Nitril   |
| elektrostatisk egenskap                 | 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1       |
| Skyddsklass                             | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| Hållarmaterial                          | Nitril   |
| Tjocklek                                | 0,2 mm   |
| Längd                                   | 280 mm   |
| Innehåll                                | 50   |
| Färg                                    | blå  |
| användningsområde                       | Precision  |
| Skärskyddsklass                         | 0  |
| AQL                                     | 0,65   |

Användningsdata

Engångs

Produktslag

Engångshandske