

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor:
800/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 800/7A
GTIN	4062406066376
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 800 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm
lådornas effektiva bredd: 500 mm

Teknisk beskrivning

höjd	800 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
effektiv höjd	700 mm
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	7
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	99 kg
Djup	600 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930533 150
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930525 800
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930533 75
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930533 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930533 100